

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/9**Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 1250/9
GTIN	4062406062941
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Anzahl Tür	0
------------	---

Schubladen Nutzfläche in G	26x24
Gewicht	187 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	9
Breite	750 mm
Nutzhöhe	1150 mm
Höhe	1250 mm
Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %

Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931165 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931165 150
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931165 200
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931165 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1250 mm	931155 1250