

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/10



Bestelldaten

Bestellnummer	931115 1500/10
GTIN	4062406062996
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 1500 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm
 Nutzhöhe: 1400 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 1400 mm
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	10
Anzahl Tür	0
Gewicht	213 kg
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Breite	750 mm
Tiefe	700 mm
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutzhöhe	1400 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Höhe	1500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26

Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931165 150
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931165 200
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1500 mm	931155 1500
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50