

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/9****Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 1500/9
GTIN	4062406062989
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 100, 100, 100, 150, 150, 150, 150, 200, 300

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite in G	26
----------------------------	----

ComfortClose	nein
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe	1400 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Höhe	1500 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Breite	750 mm
Anzahl Schubladen	9
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Anzahl Tür	0
Gewicht	205 kg
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %

Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931165 300
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931165 150
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931165 200
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1500 mm	931155 1500