

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/5**Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 800/5
GTIN	4062406062712
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Fronthöhe	75 mm
----------------------	-------

Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Tiefe	700 mm
Gewicht	115 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	700 mm
ComfortClose	nein
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Breite	750 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Anzahl Schubladen	5
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperr
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931165 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931165 300
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931165 75
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931155 800