

Garant**Klemmdrehhalter PSKNL 75°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251111 40/19
GTIN	4062406063160
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	40 mm
Feder-Set	259044 1
Funktionsbreite L ₄	50 mm
Kniehebelschraube	259018 1
Gesamtlänge L	250 mm
Unterlegplatte	259031 16
Kopflänge L ₁	45 mm
ISO-Code Halter	PSKNR/L 4040S19
Plattengröße	19 mm
Kniehebel	259015 1
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Federstift-Set	259047 1
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter