

Garant**Klemmdrehhalter PSKNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251110 40/19
GTIN	4062406063153
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 1
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Federstift-Set	259047 1
Unterlegplatte	259031 16
Kopflänge L ₁	45 mm
Serie	QuickTurn
Funktionsbreite L ₄	50 mm
Schaftgröße	40 mm
Kniehebelschraube	259018 1
Gesamtlänge L	250 mm
ISO-Code Halter	PSKNR/L 4040S19
Kniehebel	259015 1
Plattengröße	19 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter