

Garant**Klemmdrehhalter PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251112 40/19
GTIN	4062406063177
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	45 mm
Unterlegplatte	259031 16
Gesamtlänge L	250 mm
Feder-Set	259044 1
Plattengröße	19 mm
Kniehebelschraube	259018 1
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Funktionsbreite L ₄	50 mm
Federstift-Set	259047 1
Kniehebel	259015 1
Schaftgröße	40 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 4040S19
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter