

**Garant****Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Federstift-Set	259047 1
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	50 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 4040S19
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Kopflänge L <sub>1</sub>	45 mm
Serie	QuickTurn
Plattengröße	19 mm
Unterlegplatte	259031 16
Kniehebelschraube	259018 1
Feder-Set	259044 1
Schaftgröße	40 mm
Kniehebel	259015 1
Gesamtlänge L	250 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter