

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	931305 1250/8
GTIN	4062406063566
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 100, 125, 150, 200, 300

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	700 mm
-------	--------

Breite	1000 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzbreite in G	36
Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Anzahl Schubladen	8
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Höhe	1250 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe	1150 mm
Gewicht	215 kg
Anzahl Tür	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x24G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931353 50
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931353 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931353 125
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931353 300
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931353 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931353 250
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931353 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931353 200
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1250 mm	931335 1250