

Garant GRIDLINE

## Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7



### Bestelldaten

Bestellnummer	931315 1000/7
GTIN	4062406063603
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### HINWEIS: Farbauswahl möglich

#### Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 36×24

Höhe: 1000 mm

Breite: 1000 mm  
 Tiefe: 700 mm  
 Nutzhöhe: 900 mm  
 Nutzhöhe für Schubladen: 900 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 900 mm

## Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	900 mm
Höhe	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite	1000 mm
Nutzhöhe	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Anzahl Schubladen	7
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Gewicht	181 kg
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperr
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x24G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931355 150
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931355 100
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931355 125
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931355 200
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931355 75
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931355 250
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931355 300
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931335 1000