

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/9**Bestelldaten**

Bestellnummer	931315 1250/9
GTIN	4062406063658
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×28G, mit Schubladen 36×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	36
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Gewicht	229 kg
Schubladen Nutztiefe in G	24
Höhe	1250 mm
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzfläche in G	36×24
Anzahl Schubladen	9
Nutzhöhe	1150 mm
Breite	1000 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931355 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931355 250
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931355 300
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931355 150
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931355 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931355 200
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931355 125
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1250 mm	931335 1250