

 GRIDLINE

Montagewagen für Schubladen, 36×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0



Bestelldaten

Bestellnummer	931327 860/0
GTIN	4062406063696
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Zur Bestückung mit Schubladen 36×24G.

Montagewagen in 40×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 931354 oder Nr. 931356 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Schubladenauszug: Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster: 25 mm

Stiftzylinderschloss: modularer Steckesatz

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 885 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 600 mm

Schubladengehäuse Höhe: 700 mm

maximale Tragfähigkeit: 400 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	76 kg
Tiefe	700 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Nutzhöhe	600 mm
Höhe	885 mm
Breite	1000 mm
Rad-Ø	125 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×24G

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931354 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931354 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931354 50
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931354 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931354 250

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931354 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931354 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931354 150