


Garant GRIDLINE

Schublade, 75 kg, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe: 200mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	930743 200
GTIN	4062406064167
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).
Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×24G Nr. 930735.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Gewicht	20 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutzhöhe	175 mm
Nutztiefe in G	20

Nutzbreite in G	36
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	900 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G
Produktart	Schublade

Zubehör

PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951032 36
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10
Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 36	951030 36