

HOLEX®**Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 12-teilig, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	630067 6
GTIN	4062406064518
Artikelklasse	62A

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M2 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631020 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Verlängerungen: 1 St. Nr. 632420 Gr. 150

Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520

Knarre: 1 St. Nr. 632300

Aufbewahrung in: Stahlblechkasten

Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Länge: 184 mm

Breite: 82 mm

Höhe: 32 mm

Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13 mm

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-13 mm
Norm	
Verpackung	Stahlblechkasten
6-kant-Steckschlüssel-Profil	
Oberfläche	matt verchromt
mit QuickRelease	
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Vierkant mit Wobble-Fix	
Breite	82 mm
Länge	184 mm
Höhe	32 mm
Füllgrad einer Schublade in G	
Produktart	

Zubehör

6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 5 mm	631020 5
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 10 mm	631020 10
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 13 mm	631020 13
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 6 mm	631020 6
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 7 mm	631020 7
Kardangelenk 1/4 Zoll Typ	633520
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 5,5 mm	631020 5,5
Verlängerung, 1/4 Zoll ganze Länge 150 mm	632420 150
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 11 mm	631020 11
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 4 mm	631020 4
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Schlüsselweite 8 mm	631020 8

Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll mit Auswerfer

632300