

**Garant****Kardangelenk, 1/2 Zoll, Typ: 1/2****Bestelldaten**

Bestellnummer	641629 1/2
GTIN	4062406064440
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.

Durch versenkte Innenvierkante, angekuppte Außenvierkante und vier Einschnapprillen lassen sich die Antriebs- und Verbindungsteile „blind“ zusammenstecken.

**Norm:****DIN 3123-C 12,5**

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkant nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Passend für:**

Handbetätigte Einsätze.

**Technische Beschreibung**

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
ganze Länge	67,5 mm
mit QuickRelease	nein
Produktart	Kardangelenk

