

Garant GRIDLINE

Schublade, 200 kg, 20×24G, Schubladen-Fronthöhe: 125mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	931045 125
GTIN	4062406064730
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 24×28G Nr. 931035.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**. **Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Gewicht	14 kg
Fronthöhe	125 mm
Nutzhöhe	100 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand

Nutztiefe in G	24
Nutzbreite in G	20
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	600 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×24G
Produktart	Schublade

Zubehör

Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 20	951030 20
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 20	951032 20
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10