


Garant GRIDLINE

Schublade, 200 kg, 56×24G, Schubladen-Fronthöhe: 250mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	931555 250
GTIN	4062406065089
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 56×24G Nr. 931535.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	56×24
Gewicht	33 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Nutzhöhe	225 mm
Fronthöhe	250 mm

Nutztiefe in G	24
Nutzbreite in G	56
Einsatzbereich	Werkzeugschrank
Nutzbreite	1400 mm
Nutztiefe	600 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	56×24G
Produktart	Schublade

Zubehör

Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 56	951030 56
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 56	951032 56
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10