

bimos

Sitz-Stehhilfe, PU-Schaum mit Rollen



Bestelldaten

Bestellnummer	965420
GTIN	4016849432878
Artikelklasse	96B

Beschreibung

Ausführung:

Aluminium **Fünffußkreuz (Ø 600 mm)**. Mit **Gasdruckfeder** stufenlos höhenverstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil. **Weiches Sitzen mit Halt**, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort). **Ergonomische Rückenstütze** (Höhe 190mm) unterstützt richtige Sitzhaltung. PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.

Verwendung:

Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem.

Arbeitshocker Version mit Rollen für harte Böden.

Norm:

DIN 68877

Technische Beschreibung

Sitzbreite	340 mm
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste, weiche Rollen für harte Böden

mit Rücklehne	ja
Norm	DIN 68877
Fußkreuz-Ø	580 mm
Material Fußkreuz	Aluminium poliert
Tragfähigkeit	120 kg
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Sitztiefe	300 mm
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Rückenlehne Höhe	190 mm
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	450 - 650 mm
Produktart	Stehhilfe

Zubehör

Rollen(1 Satz = 5 Stück)	963187
--------------------------	--------