

Garant

**Planfräser 45° rechtsschneidend mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SE.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 40/3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	214200 40/3
GTIN	4045197702326
Artikelklasse	210

Beschreibung**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SE.. 1204..
Wendeplattenschrauben-Set	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Schneiden-Ø D _c	40 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	16 mm
Gesamtlänge L _{ges}	40 mm
maximaler Außen-Ø D _{max}	53 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schaftausführung	mit Bohrung

Einstellwinkel κ	45 Grad
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219800
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP