

bimos

Drehhocker, PU-Schaum, mit Gleiter**Bestelldaten**

Bestellnummer	965395
GTIN	4016849295619
Artikelklasse	96B

Beschreibung**Ausführung:**

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus robustem PU-Schaum.

Fußkreuz-Ø 640 mm.

Sitz-Ø 350 mm.

Norm:**DIN 68877**

Sitz-Ø: 350 mm

Farbe Sitzmaterial: schwarz

Technische Beschreibung

Norm	DIN 68877
Fußkreuz Ausführung	Gleiter
Sitz-Ø	350 mm
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Material Fußkreuz	Kunststoff

Farbe Sitzmaterial	schwarz
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Fußkreuz-Ø	640 mm
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Tragfähigkeit	120 kg
Höhenverstellung Art	Ringauslösung
Serie	Base-Tec
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	430 - 600 mm
Produktart	Arbeitsstuhl ohne Rollen

Zubehör

Bodengleiter (1 Satz = 5 Stück)	963188
---------------------------------	--------