

bimos

## Sitz-Stehhilfe, PU-Schaum mit Gleitern



### Bestelldaten

Bestellnummer	965421
GTIN	4016849432885
Artikelklasse	96B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aluminium **Fünffußkreuz (Ø 600 mm)**. Mit **Gasdruckfeder** stufenlos höhenverstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil. **Weiches Sitzen mit Halt**, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort). **Ergonomische Rückenstütze** (Höhe 190mm) unterstützt richtige Sitzhaltung. PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.

#### Verwendung:

Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem.

Sitz-Stehhilfe mit Gleitern – für eine Arbeitshöhe von 720 – 1000 mm.

#### Norm:

**DIN 68877**

### Technische Beschreibung

Material Fußkreuz	Aluminium poliert
mit Rücklehne	ja
Sitzbreite	340 mm

Fußkreuz-Ø	580 mm
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Fußkreuz Ausführung	Gleiter
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Sitztiefe	300 mm
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Norm	DIN 68877
Rückenlehne Höhe	190 mm
Sitzneigungsverstellung	nein
Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	510 - 780 mm
Produktart	Stehhilfe

---

## Zubehör

Bodengleiter(1 Satz = 5 Stück)	963188
--------------------------------	--------