

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/10**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 930705 1500/10 |
| GTIN | 4062406065638 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Höhe: 1500 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 600 mm
 Nutzhöhe: 1400 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 1400 mm
 Schubladen Nutzbreite: 900 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------|
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Schubladen Nutztiefe | 500 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Breite | 1000 mm |
| Höhe | 1500 mm |
| Gewicht | 234 kg |
| Anzahl Schubladen | 10 |
| Schubladen Nutzbreite | 900 mm |
| Nutzhöhe für Schubladen | 1400 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 50 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 125 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 150 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 150 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 250 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 300 mm |
| Anzahl Tür | 0 |
| Nutzhöhe | 1400 mm |
| Schubladen Nutzfläche in G | 36×20 |
| Schubladen Nutztiefe in G | 20 |
| Schubladen Nutzbreite in G | 36 |

| | |
|--|--|
| Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 36x20G |
| Produktart | Werkzeugschrank |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schlossblende für GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1500 mm | 930735 1500 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 930743 100 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 930743 125 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 930743 150 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm | 930743 250 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 930743 300 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm | 930743 50 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 930743 75 |