

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	930715 1000/6
GTIN	4062406065652
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 200, 300

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Breite	1000 mm
Höhe	1000 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Gewicht	154 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	600 mm
Nutzhöhe	900 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutztiefe in G	20
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnameattribut	36x20G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930745 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930745 300
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930745 200
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930745 75
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930745 100
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	930735 1000