

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/10**Bestelldaten**

Bestellnummer	931405 1000/10
GTIN	4062406065720
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 50×28G, mit Schubladen 46×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	46
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutztiefe	600 mm

Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	46×24
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Anzahl Schubladen	10
Tiefe	700 mm
Anzahl Tür	0
Gewicht	256 kg
Breite	1250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite	1150 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Nutzhöhe	900 mm
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz

Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	46x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931453 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931453 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931435 1000