

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/10



Bestelldaten

Bestellnummer	930715 1500/10
GTIN	4062406065690
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schlublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Höhe: 1500 mm

Breite: 1000 mm
 Tiefe: 600 mm
 Nutzhöhe: 1400 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 1400 mm
 Schubladen Nutzbreite: 900 mm

Technische Beschreibung

Gewicht	234 kg
Anzahl Schubladen	10
Nutzhöhe	1400 mm
Breite	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Tür	0
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Höhe	1500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen Nutzbreite in G	36
Schubladen Nutztiefe in G	20

Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	36x20G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930745 100
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930745 75
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930745 300
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930745 125
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930745 150
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930745 250
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1500 mm	930735 1500
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930743 50