

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/9**Bestelldaten**

Bestellnummer	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 40×24G, mit Schubladen 36×20G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1400 mm
Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	224 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Höhe	1500 mm
Anzahl Schubladen	9
Tiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Breite	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	36
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	36x20G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930745 250
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930745 200
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930745 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930745 150
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1500 mm	930735 1500