

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/6**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 931415 1000/6 |
| GTIN | 4062406065751 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 50×28G, mit Schubladen 46×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------|--------|
| Schubladen Nutztiefe in G | 24 |
| Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm |

| | |
|--|--|
| Tiefe | 700 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 125 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 150 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 200 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 250 mm |
| Anzahl Tür | 0 |
| Nutzhöhe | 900 mm |
| Schubladen Nutzbreite in G | 46 |
| Schubladen Nutzbreite | 1150 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Anzahl Schubladen | 6 |
| Schubladen Nutztiefe | 600 mm |
| Gewicht | 197 kg |
| Schubladen Nutzfläche in G | 46×24 |
| Höhe | 1000 mm |
| Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 46×24G |
| Produktart | Werkzeugschrank |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schlossblende für GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 931455 75 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 931455 125 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 931455 200 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 931455 100 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm | 931455 250 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 931455 150 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm | 931455 300 |
| Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm | 931435 1000 |