

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	931415 1000/7
GTIN	4062406065768
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 50×28G, mit Schubladen 46×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Nutzhöhe	900 mm

Schubladen Nutzbreite	1150 mm
Tiefe	700 mm
Anzahl Tür	0
Anzahl Schubladen	7
Breite	1250 mm
Gewicht	212 kg
Schubladen Nutzbreite in G	46
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	24
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzfläche in G	46×24
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	46×24G

Produktart

Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931455 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931455 150
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931455 300
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931455 200
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931455 250
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931455 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931455 100
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931435 1000