

bimos

**Drehhocker, PU-Schaum, mit Rollen****Bestelldaten**

Bestellnummer	965396
GTIN	4016849295626
Artikelklasse	96B

**Beschreibung****Ausführung:**

5-armiges Kunststoff-Fußkreuz. Sitzhöhe durch Sicherheits-Gasfeder mit Ringauslösung verstellbar. Sitzfläche aus robustem PU-Schaum.

Fußkreuz-Ø 640 mm.

Sitz-Ø 350 mm.

**Norm:**

**DIN 68877**

**Technische Beschreibung**

Farbe Sitzmaterial	schwarz
Fußkreuz-Ø	640 mm
Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste weiche Rollen für harte Böden
Sitz-Ø	350 mm

Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Norm	DIN 68877
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Material Fußkreuz	Kunststoff
Tragfähigkeit	120 kg
Höhenverstellung Art	Ringauslösung
Serie	Base-Tec
Ausführung	mit Rollen
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
Höhenverstellung Bereich	430 - 600 mm
Produktart	Hocker

---

## Zubehör

Rollen(1 Satz = 5 Stück)	963187
--------------------------	--------