

Garant**HM-Bohrstange E.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
ISO-Code Halter	E25S SDUCR/L11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Plattengröße	11 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	32 mm
Spannhöhe L_2	24 mm
Mittenversatz L_3	16 mm
Auskraglänge L_1	200 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500