

Garant
**HM-Bohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260320 25/11
GTIN	4062406066062
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	E25S SDQCR/L11
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	32 mm
Auskraglänge L_1	200 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Mittenversatz L_3	16 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	250 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Spannhöhe L_2	24 mm
Schaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500