

 GRIDLINE

## Montagewagen für Schubladen, 46×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0



### Bestelldaten

Bestellnummer	931427 860/0
GTIN	4062406065805
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Zur Bestückung mit Schubladen 46×24G.

Montagewagen in 50×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 931454 oder Nr. 931456 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Schubladenauszug: Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster: 25 mm

Stiftzylinderschloss: modularer Steckesatz

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 885 mm

Breite: 1250 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 600 mm

Schubladengehäuse Höhe: 700 mm

maximale Tragfähigkeit: 400 kg

## Technische Beschreibung

Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	600 mm
Rad-Ø	125 mm
Gewicht	81 kg
Höhe	885 mm
maximale Tragfähigkeit	400 kg
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Breite	1250 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	46×24G

## Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931456 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931456 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931456 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931456 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931456 75

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931454 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931456 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931456 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931454 100