

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 46×24G, Höhe: 1250mm**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 931435 1250 |
| GTIN | 4062406066130 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 50×28G, passend für Schubladen 46×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Passend für:

Schubladen Nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------|
| Höhe | 1250 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Anzahl Tür | 0 |
| Nutzhöhe | 1150 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |

| | |
|--|---|
| Nutzhöhe für Schubladen | 1150 mm |
| Gewicht | 67 kg |
| Breite in G | 50 |
| Tiefe in G | 28 |
| Ausführung | zur Selbstbestückung |
| maximale Tragfähigkeit | 4000 kg |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 46×24G |
| Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |

Zubehör

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Schlossblende für GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
|-------------------------------------|-------------|