

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 56×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	931505 1000/7
GTIN	4062406066185
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 60×28G, mit Schubladen 56×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm

Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzbreite in G	56
Anzahl Tür	0
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutzbreite	1400 mm
Nutzhöhe	900 mm
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Breite	1500 mm
Schubladen Nutzfläche in G	56×24
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm
Gewicht	242 kg
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Schubladen	7
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	56×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931555 150
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931555 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931555 250
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931555 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931555 200
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931555 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931555 300
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931535 1000