

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 56×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	931505 1000/6
GTIN	4062406066178
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 60×28G, mit Schubladen 56×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

**Technische Beschreibung**

Breite	1500 mm
Schubladen Nutzbreite	1400 mm
Höhe	1000 mm

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Tiefe	700 mm
Gewicht	224 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzfläche in G	56×24
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Anzahl Schubladen	6
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	56
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	56×24G
Produktart	Werkzeugschrank

---

## Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931555 200
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931555 250
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931555 125
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931555 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931555 300
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931555 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931555 150
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931535 1000