

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 56×24G, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931535 1250
GTIN	4062406066246
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 60×28G, passend für Schubladen 56×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Passend für:**

Schubladen Nr. 931555; 931556.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Tiefe in G	28
Anzahl Tür	0
Gewicht	84 kg
Breite	1500 mm
Tiefe	700 mm

Nutzhöhe	1150 mm
Breite in G	60
Höhe	1250 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Schubladen	0
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	56×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

---

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------