

Garant GRIDLINE

**Eckschrank komplett mit Zwischenboden, Höhe: 1000 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931910 1000
GTIN	4062406066253
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Eckschrank mit 2 Flügeltüren, zentral verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Mit einem festen Zwischenboden.

**Verwendung:**

Als Ecklösung für alle Werkzeugschränke mit **Tiefe 28G**.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 1000 mm

Breite: 841 mm

Tiefe: 841 mm

Anzahl Fachboden fest: 1

Gewicht: 65 kg

**Technische Beschreibung**

Höhe	1000 mm
Breite	841 mm

Tiefe	841 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Gewicht	65 kg
Griff Positionierung	oben
Anzahl Fachboden fest	1
Materialstärke	1,2 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Eckschrank

---

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
------------------------------------	-------------