

Garant GRIDLINE

**Beistellschrank mit Tür und 3 Schubladen, 20×24G, Höhe mm: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	932010 1000
GTIN	4062406066260
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeug-Beistellschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Fach mit Tür und Zwischenboden, im 25-mm-Raster verstellbar. Tür separat verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss.

Mit 3 Schubladen zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutzbreite	500 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Breite	600 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Türanschlag	rechts
Nutzhöhe für Schubladen	300 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	900 mm
Gewicht	89 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Schubladen	3
Höhe	1000 mm
ComfortClose	nein
Türhöhe	600 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	80 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20×24G
Produktart	Maschinen-Beistellschrank

**Zubehör**

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931043 50
Fachboden Typ 1	932025 1
Schiebegriff für GridLine Typ HU12	914226 HU12
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931043 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931043 150