



Spiralbohrer HSS Nr. 114000 als Nachfüll-Satz, unbeschichtet, Typ: 1-6



Bestelldaten

Bestellnummer	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Artikelklasse	12B

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.

Innenkühlung: nein

Schaft: Zylinderschaft

Anzahl Schneiden Z: 2

Bohrerbereich: 1 - 6 mm

Anzahl Bohrer: 51

Bohrer jeweils steigend: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Bohrer	51
Bohrer jeweils steigend	0,1 mm
Bohrerbereich	1 - 6 mm
Schaft	Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z	2
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N

Toleranz Nenn-Ø	h8
Spitzenwinkel	118 Grad
Innenkühlung	nein
mit Kassette	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Zubehör

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,7 mm	114000 1,7
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,1 mm	114000 1,1
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,2 mm	114000 1,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1 mm	114000 1

Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N Ø DC h8 1,8 mm	114000 1,8