

Garant
Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	215800 16/2
GTIN	4045197702661
Artikelklasse	210

Beschreibung
Verwendung:

Universeller Einsatz in allen Materialien.

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

Technische Beschreibung

Auskraglänge L_1	37 mm
Schaft-Ø D_s h6	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	85 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z	2
Ramplinglänge L für α_{max}	10,85 mm

Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Rampingwinkel α_{\max}	1,32 Grad
$\varnothing D_3$	13 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel κ	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig	219814
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2