

**Garant**
**Eckfräser 90° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten AP., Ø D / Anzahl  
Schneiden Z: 25/2mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Artikelklasse	210

**Beschreibung**
**Verwendung:**

**Universeller Einsatz in allen Materialien.**

- **Eck- und Nutenfräsen, Einwärtskopieren, Zirkularfräsen, Bohrzirkularfräsen, Umfangfräsen.**

Zum Bohren und zur Nutbearbeitung.

**Hinweis:**

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 1,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 8IP** verwenden.

- **Wechseln Sie die Spannschrauben der Wendeschneidplatten nach längerem Einsatz. Nur gut gefettet (z. B. mit Kupferpaste) einsetzen.**

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Wendeschneidplatten-Schrauben-Set	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	AP.. 1003..
Auskraglänge L <sub>1</sub>	50 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	9 mm
Gesamtlänge L <sub>ges</sub>	110 mm
maximale Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	19 mm

effektive Schneidenanzahl $Z_{\text{eff}}$	2
Anzahl Wendeschneidplatten	3
Schaftausführung	Weldonschaft
Einstellwinkel $\kappa$	90 Grad
Fräsverwendung	Eckfräsen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	MTC
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Eckfräser

---

## Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 1,2 N·m	211750 1,2
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219814
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 8IP	674252 8IP