

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 04T002, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AF
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HU7315-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Hauptanwendung	N

Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 04T002
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen