

Garant

HM-Bohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 0408/04mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5,6 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Gesamtlänge L	80 mm
Mittenversatz L_3	3 mm
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	E0408F SDUCR/L04
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Halsbreite L_4	4 mm
Kopflänge L_1	26 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	1,5 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500