

Garant**HM-Bohrstange E.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 0408/04mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	4 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Halsbreite L ₄	4 mm
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5,6 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Mittenversatz L ₃	3 mm
ISO-Code Halter	E0408F SDUCR/L04
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Gesamtlänge L	80 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Nutztiefe T	1,5 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500