

Garant

**HM-Bohrstange E.. SDQCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., links,
Schaft-Ø / Plattengröße: 0408/04mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260321 0408/04
GTIN	4062406066734
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	5,6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Spannhöhe L_2	7,5 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Kopflänge L_1	26 mm
Halsbreite L_4	4 mm
ISO-Code Halter	E0408F SDQCR/L04
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Plattengröße	4 mm
Mittenversatz L_3	3 mm
Nutztiefe T	1,1 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500