

Garant**HM-Bohrstange E.. SDQCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 0408/04mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260320 0408/04
GTIN	4062406066727
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E0408F SDQCR/L04
Gesamtlänge L	80 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Spannhöhe L ₂	7,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Halsbreite L ₄	4 mm
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Mittenversatz L ₃	3 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Plattengröße	4 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	5,6 mm
Nutztiefe T	1,1 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Norm	Werknorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D

Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500