

Garant**Stahl-Bohrstange A.. SDXCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 10/04mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	93 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Gesamtlänge L	100 mm
Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	A10H SDXCR/L04
Kopflänge L_1	22 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Mittenversatz L_3	7 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12,5 mm
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500