

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SDXCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/04mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	100 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	12,5 mm
Spannhöhe L ₂	9 mm
Plattengröße	4 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	DC.. 04T0..
Kopflänge L ₁	22 mm
ISO-Code Halter	A10H SDXCR/L04
Mittenversatz L ₃	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 26
Nutztiefe T	5 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX5	674248 TX5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500