

Garant
Messerkopfaufnahme mit Kühlkanalbohrung, PSC 63 ultrakurz, Dorn-Ø d1: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	308546 16
GTIN	4045197703675
Artikelklasse	31C

Beschreibung
Ausführung:

- **Mit Balluffchip-Bohrung.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.**

Verwendung:

Zum Spannen von Walzenstirnfräsern und Messerköpfen mit Quernut.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezienschlüssel Nr. 309840, Fräseranzugsschraube Nr. 309860.

Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885; 309893.

Zerspanungsstrategie: HPC

Auskraglänge A-Maß: 40 mm

Außen-Ø D: 38 mm

Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861: 16

passender Spezienschlüssel Nr. 309840: 16

Technische Beschreibung

passender Spezienschlüssel Nr. 309840	16
Auskraglänge A-Maß	40 mm

Dorn-Ø d ₁	16 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	16
Außen-Ø D	38 mm
Spann-Ø D ₁	16 mm
Aufnahme	PSC 63 ultrakurz
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Kühlkanalbohrung	verschleißbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Messerkopfaufnahme

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 16 mm	309840 16
-----------------------------------	-----------