

**Kraftspannfutter, SK 50, Ø D1: 20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	300787 20
GTIN	2050001771759
Artikelklasse	33K

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Geringe Reibung durch Nadellager.**
- **Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.**
- **Staub- und wasserdicht.**
- **Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.**
- **Flexibler Spannbereich mittels Spannzangen.**
- **Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.**
- **Innere Kühlmittelzufuhr.**

**Vorteil:**

- **Lange Werkzeugstandzeiten.**
- **Schwingungshemmende Eigenschaften.**
- **Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

**Lieferumfang:**

Inklusive Spannmutter.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen Nr. 308600 – 308806.

Spannzangen Nr. 309575 – 309576.

**Technische Beschreibung**

Spannzangenaußen-Ø D	52 mm
passender Hakenschlüssel Nr. 628400	52 / 55

Auskraglänge A-Maß	105 mm
Spann-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Spannkraft bis	1000 Nm
Aufnahme	SK 50
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min <sup>-1</sup>
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kraftspannfutter

## Zubehör

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewindeabgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309576 6
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309575 8
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309576 12
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309576 14
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 12 mm	309575 12
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309576 10
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 25 mm	309576 25

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 20 mm	309576 20
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309576 16
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 16 mm	309575 16
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 14 mm	309575 14
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 6 mm	309575 6
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 10 mm	309575 10
Spannzange für Kraftspannfutter Nenn-Spann-Ø d 8 mm	309576 8